

Garant**Vlies-Schleifstern, Ø 38 mm, Körnungsvergleich: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	555917 100
GTIN	4067263290599
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Sternförmig angeordnetes Schleifvlies mit Gewindeaufnahme. Reißfeste und robuste Vliesausführung, kein Ausfransen auf Schnittkanten. 3-lagig.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entgraten und Finishen von schwer zugänglichen Stellen wie **Bohrungen**, **Innengewinden**, **Rohren** und **Vertiefungen**. Mit Spannstift Nr. 555920 verwenden.

Technische Beschreibung

Farbe	braun
Körnungsvergleich	100
Feinheitsgrad	grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 38 mm
empfohlene Drehzahl	7500 min ⁻¹

maximale Drehzahl	13000 min ⁻¹
Produktart	Vlies-Schleifstern

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		