



## Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar, 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 15mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	614853 15
GTIN	4018754239207
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Die integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5° – für effizientes Arbeiten auch auf engstem Raum.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 614820

### Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	202 mm
Ringhöhe h <sub>2</sub>	8,4 mm
Maulbreite b	31,3 mm
Ring-Ø D	28 mm
Maulhöhe h <sub>1</sub>	7,5 mm
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt

Endanschlag maulseitig	nein
Haltefunktion Maulseitig	nein
mit Schwenkkopf	nein
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel