



KOMET MicroKom® hi.flex Feinspindel-Set, Spindelbereich-Ø: 6-125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	238380 6-125
GTIN	
Artikelklasse	240

Beschreibung

Ausführung:

- **Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich. Verstellgenauigkeit 0,002 mm Ø über Nonius bei Verstellung von bis zu 5 mm radial.**
- **In 0-Stellung gewuchtet.**

Lieferumfang:

- 1 Feinspindel-Kopf: Nr. 238391 ABS50® Ø 6 – 125 mm
- je 1 Plattenhalter: KOMET-Nr. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm
KOMET-Nr. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm
- 1 Brücke: KOMET-Nr. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
- 1 Kerbzahnkörper: KOMET-Nr. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
- 1 Füllstück: KOMET-Nr. 62862 09300
- je 1 Bohrstange: KOMET-Nr. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
KOMET-Nr. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
KOMET-Nr. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
KOMET-Nr. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
KOMET-Nr. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
- je 4 Wendeschneidplatten: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-Nr. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-Nr. 62601 70409
- 2 Wendeschneidplatten: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-Nr. 62600 00102
- 5 Zylinderschrauben: KOMET-Nr. 62950 00000 - M5×16 mm
- je 1 Schraubendreher: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Technische Beschreibung

Spindelbereich-Ø	6 - 125 mm
Schaft	ABS
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

KOMET MicroKom® hi.flex Feinspindel-Kopf Spindelbereich-Ø 6-125 mm	238391 6-125
---	--------------