



Eckfräser 90° MEC17 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227500 32/3
GTIN	4960664396191
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Lange Schneidkanten erlauben äußerst große Schnitttiefen.
Geringe Schneidenanzahl.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	BDMT 170408
Schaft-Ø D _s h6	32 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	15,7 mm
Gesamtlänge L _{ges}	130 mm
Schneiden-Ø D _c	32 mm
Auskraglänge L ₁	40 mm
Wendeplattenschraube	229709 (T15; 3,5 Nm)
Anzahl Schneiden Z	3
Rampinglänge L für α _{max}	23,6 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	62 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	57 mm
Rampingwinkel α _{max}	0,61 Grad
Ø D ₃	25 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229709
---------------	--------