

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DD.., links,  
Schaft- / Plattengröße: 25/15mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250629 25/15
GTIN	4067263476955
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 8
Schaftgröße	25 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 24
Serie	Master Eco
Plattengröße	15 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2525M15
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Unterlegplatte	259031 50

Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 50	259031 50
Schraube für Unterlegplatte Typ 8	259027 8