

Garant**ESD-Tischwagen T5, Typ: T54****Bestelldaten**

Bestellnummer	971930 T54
GTIN	4067263515609
Artikelklasse	9GD

Beschreibung**Ausführung:**

Tischwagen ESD-leitfähig mit **2 Ladeflächen**. Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus volumenleitfähiger Spanplatte mit lichtgrauer, ESD-leitfähiger Oberfläche. ESD-leitfähiger Haptoprene®-Griff mit schlagfestem Polypropylen. **Elektrisch leitfähige Räder:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem TPE-Laufbelag, rollengelagerte Naben, mit Fadenschutz.

Verwendung:

Geeignet für den Einsatz in EPA mit leitfähigem Bodenbelag. Die Erdung erfolgt über die Räder, ein separater Erdungsanschluss ist nicht notwendig. Alle Kunststoffteile sind leitfähig ausgeführt zur Verhinderung von Oberflächenaufladungen.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Rad-Ø	125 mm
Tiefe	509 mm
Gewicht	34 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe oben	850 mm
Material Rad	TPE
Ladeflächentiefe	500 mm
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Ladeflächenhöhe unten	195 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	80 kg
Ladeflächenbreite	850 mm
Höhe	1020 mm
Breite	980 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Tischwagen