

Garant**ESD-Schiebebügelwagen T3, Typ: T32****Bestelldaten**

Bestellnummer	971920 T32
GTIN	4067263476993
Artikelklasse	9GD

Beschreibung**Ausführung:**

Schiebebügelwagen ESD-leitfähig mit **1 Ladefläche**. Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus volumenleitfähiger Spanplatte mit lichtgrauer, ESD-leitfähiger Oberfläche. ESD-leitfähiger Haptoprene®-Griff mit schlagfestem Polypropylen. **Elektrisch leitfähige Räder:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem TPE-Laufbelag, rollengelagerte Naben, mit Fadenschutz.

Verwendung:

Geeignet für den Einsatz in EPA mit leitfähigem Bodenbelag. Die Erdung erfolgt über die Räder, ein separater Erdungsanschluss ist nicht notwendig. Alle Kunststoffteile sind leitfähig ausgeführt zur Verhinderung von Oberflächenaufladungen.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Ladeflächentiefe	500 mm
Höhe	915 mm
Gewicht	20 kg
Material Rad	TPE
Ladeflächenhöhe	195 mm
Rad-Ø	125 mm
Breite	970 mm
Tiefe	509 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Tragfähigkeit	250 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächenbreite	850 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Schiebebügelwagen