

**Garant****ESD-Euronormbehälter-Griffroller, Typ: TNB1****Bestelldaten**

Bestellnummer	971950 TNB1
GTIN	4067263515616
Artikelklasse	9GD

**Beschreibung****Ausführung:**

ESD-leitfähiger Euronormbehälter-Griffroller. Geschweißte Stahlkonstruktion. ESD-leitfähiger Haptoprene®-Griff mit schlagfestem Polypropylen. **Elektrisch leitfähige Räder:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem TPE-Laufbelag, rollengelagerte Naben, mit Fadenschutz. Passende Euronorm-Behälter Nr. 972350 Gr. ENB15 – ENB80.

**Verwendung:**

Geeignet für den Einsatz in EPA mit leitfähigem Bodenbelag. Die Erdung erfolgt über die Räder, ein separater Erdungsanschluss ist nicht notwendig. Alle Kunststoffteile sind leitfähig ausgeführt zur Verhinderung von Oberflächenaufladungen.

**Norm:**

DIN EN 61340-5-1

**Lackierung:**

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Höhe	910 mm
Gewicht	9,6 kg
Rad-Ø	125 mm
Tiefe	400 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Breite	790 mm
Material Rad	TPE
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Höhe Auflagerahmen	180 mm
maximale Tragfähigkeit	250 kg
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Griffroller