

Garant**ESD-Euronorm-Behälterwagen, Typ: TE37****Bestelldaten**

Bestellnummer	971970 TE37
GTIN	4067263515623
Artikelklasse	9GD

Beschreibung**Ausführung:**

ESD-leitfähiger Euronorm-Behälterwagen in stabiler Stahlkonstruktion. Plattformen aus gekantetem Blech, im Raster von 280 mm verstellbar. Plattformen variabel einschraubbar und in der Neigung von 15° und 30° verstellbar zur besseren Entnahme. Unterste Plattform fest mit Rahmen verbunden und nicht neigbar. ESD-leitfähiger Haptoprene®-Griff mit schlagfestem Polypropylen. **Elektrisch leitfähige Räder:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem TPE-Laufbelag, rollengelagerte Naben, mit Fadenschutz.

Verwendung:

Geeignet für den Einsatz in EPA mit leitfähigem Bodenbelag. Die Erdung erfolgt über die Räder, ein separater Erdungsanschluss ist nicht notwendig. Alle Kunststoffteile sind leitfähig ausgeführt zur Verhinderung von Oberflächenaufladungen.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
Passende Euronorm-Behälter finden Sie unter Nr. 972350.

Technische Beschreibung

Höhe	1735 mm
Tiefe	670 mm
Rad-Ø	125 mm
Tragfähigkeit je Plattform	50 kg
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Ladeflächentiefe	610 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Breite	1300 mm
Gewicht	85 kg
Neigung verstellbar	15 Grad
Neigung verstellbar	30 Grad
Material Rollen	TPE
Ladeflächenbreite	1240 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Höhenverstellung im Raster	280 mm
Produktart	Materialwagen