



## Eckfräser 90° MECH17 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Zeff: 50/4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten  $a_e$  bei gleicher Schnitttiefe  $a_p$  ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

### Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	74 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	40 mm
Wendeplattenschraube	229709 (T15; 3,5 Nm)
Schneiden-Ø $D_c$	50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 170408
effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	4
passende Wendeschneidplatte	BD.. 1704
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	161 mm
Auskraglänge $L_1$	88 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	20
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229709
---------------	--------