


Gewinde Kernloch-Grenzlehrdorn 6H, Gewinde: M6



Bestelldaten

Bestellnummer	486055 M6
GTIN	2050002073692
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299. Bauform nach DIN 2245.

Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Hinweis:

Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewindeart	M
Qualität	6
Toleranzfeld	H
Toleranzklasse	6H
Norm	DIN 13
Lehrenart	Ausschusslehre
Gewindesteigung	1 mm
Gewinde	M6
Kalibrierung	L6

Produktart

Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

Dienstleistungen

KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm

028300 20

DAkS-KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm

028340 60