

## Gewinde Kernloch-Grenzlehrdorn 6H, Gewinde: M5



### Bestelldaten

Bestellnummer	486055 M5
GTIN	2050002073685
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299. Bauform nach DIN 2245.

#### Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Hinweis:

Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Gewindesteigung	0,8 mm
Qualität	6
Toleranzklasse	6H
Lehrenart	Ausschusslehre
Norm	DIN 13
Toleranzfeld	H
Gewinde	M5
Gewindeart	M
Kalibrierung	L6

Produktart

Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

**Dienstleistungen**

KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm

028300 20

DAkS-KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm

028340 60