


Gewinde Kernloch-Grenzlehrdorn 6H, Gewinde: M12



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 486055 M12 |
| GTIN | 2050002073821 |
| Artikelklasse | 48B |

Beschreibung

Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299. Bauform nach DIN 2245.

Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Hinweis:

Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|----------------|
| Toleranzfeld | H |
| Gewinde | M12 |
| Qualität | 6 |
| Lehrenart | Ausschusslehre |
| Norm | DIN 13 |
| Gewindeart | M |
| Gewindesteigung | 1,75 mm |
| Toleranzklasse | 6H |
| Kalibrierung | L6 |

Produktart

Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

Dienstleistungen

KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm

028300 20

DAkS-KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm

028340 60