

Garant
Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 120508 PDER, für Softcut® HSI, HB7520, Typ: ST900

Bestelldaten

Bestellnummer	214865 ST900
GTIN	4045197550637
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,2 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm
Typ	ST900
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 120508 PDER
Sorte	HB7520

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	320 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		