



Hartmetall-Betonbohrer-Satz, Anzahl Bohrer: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	786081 7
GTIN	4058546404437
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

Bohrer mit zäharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet.
Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.

Schlag- und Drehbohrer mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.

Verwendung:

Vorwiegend zum **Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen** in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik.

Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

Inhalt:

Bohrer Nr. 786001: je 1 St. Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft
Produktart	Steinbohrer

Zubehör

Hartmetall-Betonbohrer Bohrer-Ø 10 mm	786001 10
Hartmetall-Betonbohrer Bohrer-Ø 5,5 mm	786001 5,5
Hartmetall-Betonbohrer Bohrer-Ø 4 mm	786001 4
Hartmetall-Betonbohrer Bohrer-Ø 5 mm	786001 5
Hartmetall-Betonbohrer Bohrer-Ø 8 mm	786001 8
Hartmetall-Betonbohrer Bohrer-Ø 7 mm	786001 7
Hartmetall-Betonbohrer Bohrer-Ø 6 mm	786001 6