

Fahrbarer Hubtisch, Tragkraft: 800kg



Bestelldaten

Bestellnummer	919989 800
GTIN	4025092253475
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Fahrbarer Hubtisch in robuster Single-Scherenkonstruktion mit Vollstahlscheren. Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten. Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe, Lenk- und Bockrollen aus Polyamid mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremsen an den Lenkrollen. Manuelle Hydraulik mit Fußhebel. Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil. Lenkrollen-Ø 150 mm, Lastrollen-Ø 200 mm. Rollenbreite 50 mm.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Technische Beschreibung

Gewicht	222 kg
Breite	860 mm
Material Rollen	Polyamid
Hubbereich	360 - 1050 mm
Ladefläche Breite	840 mm
Ladefläche Länge	1350 mm
Tragkraft	800 kg

Bauhöhe C	360 mm
Länge L	1650 mm
Hubhöhe H	690 mm
Produktart	Hubtischwagen