



## Multifunktionszange, ganze Länge: 225mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	729701 225
GTIN	4067263499572
Artikelklasse	72B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zangenkörper aus Flachstahl, schwarz lackiert, Schenkel mit Kunststoff-Griffhüllen und Öffnungsfeder. Crimpen für 0,35 – 1; 1,5 – 6 isolierte / unisolierte Stecker / Verbinder und 7 – 8 mm Autozündklemmen. Abschneider mit Gewinde für Bolzen M2,6 – M5. Abisolierer 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>. Schneiden für weiche Cu- und Al-Drähte. Lange gezahnte Klemmnase für Arbeiten auf engem Raum.

#### Verwendung:

Zum Abisolieren, Abschneiden, Verpressen usw., vorwiegend im Reparaturbereich.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	225 mm
für Leiterquerschnitt	1,5 – 6 mm <sup>2</sup>
für Leiterquerschnitt	0,35 – 1 mm <sup>2</sup>
Abisolieren für Leiter-Ø	6 mm <sup>2</sup>
Abschneider für Gewindebolzen	M2,6 – M5
mit Abisolierfunktion	ja
mit Schneidfunktion	ja
Produktart	Crimpzange

