




Eckfräser 90° MECH17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Zeff: 50/4Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227655 50/4L
GTIN	4960664526420
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten a_e bei gleicher Schnitttiefe a_p ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229709 (T15; 3,5 Nm)
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	4
Schneiden-Ø D_c	50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 170408
Gesamtlänge L_{ges}	78 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	59 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 1704
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	16

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	nein
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229709
---------------	--------