

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 46



Bestelldaten

Bestellnummer	953743 46
GTIN	2050002075412
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

GARANT Quergriff Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.

GARANT Kardangelenke Nr. 633529 Gr. 1/4: 1 St.

GARANT Steckschlüssel-Einsatz für Torx® Nr. 631515 Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10: je 1 St.

HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Schlitz Nr. 631613 Gr. 3,5; 4; 5,5; 8: je 1 St.

GARANT 6-kant Steckschlüssel-Einsatz Nr. 631225 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: je 1 St.

HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Phillips Nr. 631623 Gr.1; 2; 3; 4: je 1 St.

GARANT Verlängerung Nr. 632429 Gr. 50; 150: je 1 St.

HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Torx® lang Nr. 631773 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: je 1 St.

GARANT Steckgriff Nr. 632829 Gr. 146: 1 St.

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953743: 1 St.

GARANT Knarre umschaltbar Nr. 632025 Gr. 1/4: 1 St.

GARANT 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 631729 Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6: je 1 St.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Anzahl der Werkzeuge	46
Ausführung	mit Steckschlüssel
Breite	200 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	8
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×20
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953743	952001 953743
6-kant-Einsatz, 1/4 ZollSurface Drive Schlüsselweite 10 mm	631225 10
6-kant-Einsatz, 1/4 ZollSurface Drive Schlüsselweite 11 mm	631225 11
6-kant-Einsatz, 1/4 ZollSurface Drive Schlüsselweite 12 mm	631225 12
6-kant-Einsatz, 1/4 ZollSurface Drive Schlüsselweite 13 mm	631225 13
6-kant-Einsatz, 1/4 ZollSurface Drive Schlüsselweite 14 mm	631225 14
6-kant-Einsatz, 1/4 ZollSurface Drive Schlüsselweite 4 mm	631225 4
6-kant-Einsatz, 1/4 ZollSurface Drive Schlüsselweite 4,5 mm	631225 4,5
6-kant-Einsatz, 1/4 ZollSurface Drive Schlüsselweite 5 mm	631225 5
6-kant-Einsatz, 1/4 ZollSurface Drive Schlüsselweite 5,5 mm	631225 5,5
6-kant-Einsatz, 1/4 ZollSurface Drive Schlüsselweite 6 mm	631225 6
6-kant-Einsatz, 1/4 ZollSurface Drive Schlüsselweite 7 mm	631225 7
6-kant-Einsatz, 1/4 ZollSurface Drive Schlüsselweite 8 mm	631225 8
6-kant-Einsatz, 1/4 ZollSurface Drive Schlüsselweite 9 mm	631225 9

Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E10	631515 E10
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E4	631515 E4
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E5	631515 E5
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E6	631515 E6
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E7	631515 E7
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E8	631515 E8
Schraubendreher-Einsatz für Schlitz, 1/4 Zoll Klingenbreite 3,5 mm	631613 3,5
Schraubendreher-Einsatz für Schlitz, 1/4 Zoll Klingenbreite 4 mm	631613 4
Schraubendreher-Einsatz für Schlitz, 1/4 Zoll Klingenbreite 5,5 mm	631613 5,5
Schraubendreher-Einsatz für Schlitz, 1/4 Zoll Klingenbreite 8 mm	631613 8
Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll Kreuzschlitzgröße 1	631623 1
Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll Kreuzschlitzgröße 2	631623 2
Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll Kreuzschlitzgröße 3	631623 3
Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll Kreuzschlitzgröße 4	631623 4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 2,5 mm	631729 2,5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 3 mm	631729 3
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 4 mm	631729 4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 5 mm	631729 5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 6 mm	631729 6
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang Torx®-Profil TX10	631773 TX10

Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang Torx®-Profil TX15	631773 TX15
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang Torx®-Profil TX20	631773 TX20
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang Torx®-Profil TX25	631773 TX25
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang Torx®-Profil TX30	631773 TX30
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang Torx®-Profil TX40	631773 TX40
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang Torx®-Profil TX8	631773 TX8
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang Torx®-Profil TX9	631773 TX9
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4	632025 1/4
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632429 150
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 50 mm	632429 50
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 146 mm	632829 146
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633029 116
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633529 1/4