

**Garant****Vlies-Kompaktscheibe, Ø 125 mm, Körnungsvergleich: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	567006 100
GTIN	4067263723707
Artikelklasse	51M

**Beschreibung****Ausführung:**

Verpresstes Faservlies mit harzgebundenem Schleifkorn ermöglicht **Abtragen und Finishen in einem Schritt. Harte** Ausführung mit grobem Korn, sehr kantenstabil.

**Verwendung:**

Zur Flächen- und Kantenbearbeitung auf Winkelschleifern (empfohlene Drehzahl 6000 min<sup>-1</sup>).

**Technische Beschreibung**

Schleifmittelkurzzeichen	A
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Ausführung	8 A coarse
Körnungsvergleich	100
Härtegrad	hart
Feinheitsgrad	grob
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Formbeschreibung	flach
Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	60 m/s
Produktart	Kompaktscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		