

Garant
Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 23

Bestelldaten

Bestellnummer	955002 23
GTIN	4067263723691
Artikelklasse	91A

Beschreibung
Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Werkstattwagen Nr. 914520 – 914582.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955002

: 1 St.

GARANT Digitaler Messschieber IP54 Nr. 412680 Gr. 150: 1 St.

GARANT Rollbandmaß Nr. 462210 Gr. 3: 1 St.

GARANT Leichtmetall Wasserwaage Nr. 467020 Gr. 250: 1 St.

GARANT Ring-Maulschlüssel Nr. 613600 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.

GARANT Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 3,5; 5,5; 6,5: je 1 St.

GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 1; 2; 3: je 1 St.

GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180: 1 St.

GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250: 1 St.

GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713040 Gr. 200: 1 St.

GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160: 1 St.

GARANT Universal-Messer mit 2K-Griff mit 3 Klingen Nr. 845020: 1 St.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Breite	500 mm
Anzahl der Werkzeuge	23
Tiefe in G	16
Ausführung	für Werkstattwagen-Schublade
Breite in G	20
Tiefe	400 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
passend für Betriebseinrichtung	Werkstattwagen
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe	100 mm
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 955002	952001 955002
Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang Messbereich 150 mm	412680 150
Rollbandmaß mit Sichtfenster Bandlänge 3 m	462210 3
Leichtmetall-Wasserwaage Länge 250 mm	467020 250
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613600 10
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613600 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613600 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613600 17
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613600 18

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613600 19
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	613600 5,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613600 7
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613600 8
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 3,5 mm	660032 3,5
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	660032 5,5
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 6,5 mm	660032 6,5
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 1	667702 1
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 2	667702 2
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 3	667702 3
Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen ganze Länge 180 mm	700940 180
Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz ganze Länge 250 mm	706001 250
Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 200 mm	713040 200
Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 160 mm	724840 160
Universal-Messer mit 2K-Griffmit 3 Klingen, 18 mm	845020