

Garant
Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 34

Bestelldaten

Bestellnummer	955009 34
GTIN	4067263724018
Artikelklasse	91A

Beschreibung
Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenrastermaß von **20 G x 16 G** bzw. 500 x 400 mm (B x T).

Werkstattwagen Nr. 914520 – 914582.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955009: 1 St.

GARANT Ring-Maulschlüssel Nr. 613600 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.

GARANT Knarre umschaltbar Nr. 640025 Gr. 1/2: 1 St.

GARANT Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641029 Gr. 125; 250: je 1 St.

GARANT Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641329 Gr. 295: 1 St.

GARANT Kardangelenk Nr. 641629 Gr. 1/2: 1 St.

GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 642325 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.

GARANT 12-kant-Einsatz lang Nr. 642529 Gr. 17; 19; 21: je 1 St.

GARANT Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 3,5; 5,5: je 1 St.

GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 1; 2: je 1 St.

GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300: 1 St.

GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180: 1 St.

GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250: 1 St.

Technische Beschreibung

Anzahl der Werkzeuge	34
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Breite in G	20
Ausführung	für Werkstattwagen-Schublade
Tiefe in G	16
Tiefe	400 mm
Breite	500 mm
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
passend für Betriebseinrichtung	Werkstattwagen
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 955009	952001 955009
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613600 10
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613600 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613600 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613600 17
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613600 18
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613600 19
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	613600 5,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613600 7
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613600 8
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640025 1/2
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 125 mm	641029 125

Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 250 mm	641029 250
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642325 13
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642325 14
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642325 15
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642325 16
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642325 17
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642325 18
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642325 19
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642325 21
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642325 22
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642325 24
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642529 17
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642529 19
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642529 21
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 3,5 mm	660032 3,5
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	660032 5,5
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 1	667702 1
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 2	667702 2
Schlosserhammer mit Stielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 300 g	750110 300
Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen ganze Länge 180 mm	700940 180
Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz ganze Länge 250 mm	706001 250