




Eckfräser 90° MECH17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Zeff: 63/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten a_e bei gleicher Schnitttiefe a_p ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 170408
passende Wendeschneidplatte	BD.. 1704
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	4
Gesamtlänge L_{ges}	70 mm
Wendeplattenschraube	229709 (T15; 3,5 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Schneiden-Ø D_c	63 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	45 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	12

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	nein
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229709
---------------	--------