

RUNPOTEC
HIN KABELZIEHSPEZIALIST

Kabeleinziehband-Glasfaser-GF3 in Kunststoff-Box mit integriertem digitalen Meterzähler, Bandlänge: 30m



Bestelldaten

Bestellnummer	814869 30
GTIN	9120045477122
Artikelklasse	86A

Beschreibung

Ausführung:

3 mm starkes Glasfaserband, **schubstabil** und dennoch **hochflexibel**; ideal für kompliziertes Kabeleinziehen in bereits belegte Rohre oder bei vielen Rohrbögen.

Ergonomischer Halte- und Tragegriff. Patentierte Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz (2x Außengewinde Ø RTG 6 mm). Automatische Rückschub-Sicherung. Anti-Rutsch-Beschichtung. Baustellentauglich, spritzwasser- und staubgeschützt, stoß- und bruchfest. Bis Radius 38 mm möglich.

Kompatibel auch mit RUNPOCAM RC2 (Nr. 814878) und den Basaltstäben (Nr. 814877).

Mit integriertem digitalen Meterzähler.

Lieferumfang:

Inklusive Zubehör verliersicher in Kunststoffbox: 1 flexible Führungsspitze (Runpogleiter) mit Drallausgleich, 1 Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 Einziehhilfe, 1 Spezialkleber 3 g, 1 Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm außen), 6 Klebehülsen Ø 3 mm, 3 Zugösen Ø 7 mm, 1 Anfangbirne Ø 11 mm, 1 Verbindungshülse, 2 Montageschlüssel, 1 Knopfatterie CR2032.

Technische Beschreibung

Bandlänge	30 m
-----------	------

Belastung Verbindung Einziehband – Hülse maximal	1,3 kN
Belastung Einziehband maximal	4,5 kN
Produktart	Kabeleinzugwerkzeug