

Garant**Frässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: D0807****Bestelldaten**

Bestellnummer	540355 D0807
GTIN	4067263736837
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Schaftlänge 200 mm (ablängbar).

Schaft-Ø 6 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Maschine erst einschalten, wenn der Frässtift in das Werkstück eingetaucht ist.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	Kugel
Kopflänge	7 mm
Kopf-Ø	8 mm
Gesamtlänge	207 mm
Serie	GARANT Master Uni
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		