

**Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 724861 180    |
| GTIN          | 4003773043706 |
| Artikelklasse | 73F           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC). Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle. KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetheredTool Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

**Norm:****DIN ISO 5749****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Hinweis:**

Vorgängermodell Nr. 724860 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.

**Technische Beschreibung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Schneidleistung harter Draht bis Ø  | 2,5 mm                                   |
| ganze Länge                         | 180 mm                                   |
| Schneidleistung weicher Draht bis Ø | 4 mm                                     |
| Norm                                | DIN ISO 5749                             |
| Griff                               | Mehrkomponenten-Hülle                    |
| Herstellverfahren                   | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Oberfläche                          | verchromt         |
| Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein              |
| mit zuschaltbarer Öffnungsfeder     | nein              |
| Produktart                          | schneidende Zange |