

**Garant****Ganzstahl-Schraubzwinde, Spannweite: 400mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860482 400
GTIN	4067263742920
Artikelklasse	81D

**Beschreibung****Ausführung:**

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.

**Technische Beschreibung**

Ausladung	120 mm
Querschnitt der Gleitschiene	25×12 mm
Spannweite	400 mm
Produktart	Zwinde

