

Garant**Ganzstahl-Schraubzwinde mit Klappgriff, Spannweite: 400mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860492 400
GTIN	4067263743026
Artikelklasse	81D

Beschreibung**Ausführung:**

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen. Ganzstahlzwinde mit Klappgriff. Schnelles Zudrehen und Spannen an das Werkstück in eingerasteter, vertikaler Griffposition. **Kraftvolles und müheloses Arbeiten mit ausgeklapptem Griff.**

Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	25×12 mm
Ausladung	120 mm
Spannweite	400 mm
Produktart	Zwinde

