



Einreihige Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Bürstenbreite: 100X12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	570315 100X12
GTIN	4067263906537
Artikelklasse	57H

Beschreibung

Ausführung:

Einreihige Bürsten mit gewelltem Besatzmaterial.

Verwendung:

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen **zu Walzen mit variabler Breite montiert** werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	100 mm
Bohrungs-Ø d ₁	12 mm
Bohrungs-Ø aufbohrbar bis	20 mm
Besatzlänge H ₁	21 mm
maximale Drehzahl	8000 min ⁻¹
Besatzmaterial	INOX-Draht

Borstenstärke	0,3 mm
Produktart	Rundbürste