

HOLEX**Einreihige Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Bürstenbreite: 100X12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570305 100X12
GTIN	4067263906520
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Einreihige Bürsten mit gewelltem Besatzmaterial.

Verwendung:

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen **zu Walzen mit variabler Breite montiert** werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	8000 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	21 mm
Bohrungs-Ø aufbohrbar bis	20 mm
Bohrungs-Ø d ₁	12 mm
Bürsten-Ø D ₁	100 mm
Besatzmaterial	Stahldraht

Borstenstärke	0,3 mm
Produktart	Rundbürste