

**HOLEX****Rundbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M:  
178X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571203 178X22
GTIN	4067263906599
Artikelklasse	57H

**Beschreibung****Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

**Verwendung:**

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

**Linksgezopft**, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	12500 min <sup>-1</sup>
Anzahl Zöpfe	38
Bohrungs-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	178 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	38 mm

Borstenstärke	0,5 mm
Besatzbreite L <sub>1</sub>	14 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Rundbürste