

HOLEX**Rundbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M:
115X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571203 115X22
GTIN	4067263906575
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø d ₁	22 mm
Besatzbreite L ₁	14 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	115 mm
Besatzlänge H ₁	24 mm

Anzahl Zöpfe	20
Borstenstärke	0,5 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Rundbürste