

HOLEX**Rundbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M: 115XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571203 115XM14
GTIN	4067263906568
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden. Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,5 mm
Besatzlänge H ₁	24 mm
Bürsten-Ø D ₁	115 mm
Anzahl Zöpfe	20

maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Gewinde M	M14
Besatzbreite L ₁	14 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Rundbürste