

HOLEX**Rundbürste Wechselzopfung, Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M: 115X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571207 115X22
GTIN	4067263906704
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Wechselzopfung (rechts / links) für erhöhte Aggressivität bei schweren Bürstarbeiten. Sehr gute Eignung für den Einsatz an Ecken und Kanten mit ruhigem Lauf.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	14 mm
Bürsten-Ø D ₁	115 mm
Bohrungs-Ø d ₁	22 mm

Anzahl Zöpfe	20
Borstenstärke	0,5 mm
Besatzlänge H ₁	24 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Rundbürste