

HOLEX**Rundbürste INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M: 125XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571253 125XM14
GTIN	4067263906735
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern. Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern.**

Technische Beschreibung

Gewinde M	M14
Anzahl Zöpfe	20
Borstenstärke	0,5 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	125 mm

Besatzlänge H ₁	29 mm
Besatzbreite L ₁	14 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Produktart	Rundbürste