

HOLEX**Kegelbürste gekröpft Wechselzopfung, Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 115XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gekröpfte **Kegelbürste** mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Wechselzopfung (rechts / links) für erhöhte Aggressivität bei schweren Bürstarbeiten. Sehr gute Eignung für den Einsatz an Ecken und Kanten mit ruhigem Lauf.

Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern.**

Technische Beschreibung

Anzahl Zöpfe	20
Gewinde M	M14
Bürsten-Ø D ₁	115 mm

Borstenstärke	0,5 mm
Besatzbreite L ₁	12 mm
Besatzlänge H ₁	24 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	Wechselzopfung
Produktart	Kegelbürste