

**HOLEX****Kegelbürste gekröpft INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M:  
125XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571353 125XM14
GTIN	4067263906773
Artikelklasse	57H

**Beschreibung****Ausführung:**

Gekröpft **Kegelbürste** mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst.  
**Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

**Verwendung:**

**Linksgezopft**, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

**Technische Beschreibung**

Borstenstärke	0,5 mm
Anzahl Zöpfe	20
maximale Drehzahl	12500 min <sup>-1</sup>
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	125 mm

Besatzlänge H <sub>1</sub>	29 mm
Gewinde M	M14
Besatzbreite L <sub>1</sub>	12 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Kegelbürste