

**Topfbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	573205 80
GTIN	4067263906926
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.

Mit **Innengewinde M14**. Mit **Innengewinde M14**.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	85 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H ₁	25 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	INOX-Draht

Zopfung	gewellt
Produktart	Topfbürste