

**Topfbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 90XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	572103 90XM14
GTIN	4067263906957
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
Mit **Innengewinde M14.**

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	90 mm
Borstenstärke	0,5 mm
Sicherheitsstützring	nein
maximale Drehzahl	11500 min ⁻¹
Gewinde M	M14
Besatzlänge H ₁	22 mm
Besatzmaterial	Stahldraht

Produktart

Topfbürste