

**Topfbürste Stahldraht 0,35 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 65XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	572050 65XM14
GTIN	4067263906933
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
Mit **Innengewinde M14.**

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	65 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
Sicherheitsstützring	nein
Borstenstärke	0,35 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	Stahldraht

Produktart

Topfbürste