

**Topfbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 65XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	572103 65XM14
GTIN	4067263906940
Artikelklasse	57H

**Beschreibung****Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

**Verwendung:**

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.  
Mit **Innengewinde M14.**

**Technische Beschreibung**

Gewinde M	M14
Besatzlänge H <sub>1</sub>	20 mm
Borstenstärke	0,5 mm
Sicherheitsstützring	nein
maximale Drehzahl	12500 min <sup>-1</sup>
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Besatzmaterial	Stahldraht

Produktart

Topfbürste