

**Topfbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 125XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	572103 125XM14
GTIN	4067263906964
Artikelklasse	57H

**Beschreibung****Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.** Mit **Sicherheitsstützring**, nach Abnahme steht weitere Besatzhöhe zur Verfügung.

**Verwendung:**

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.  
Mit **Innengewinde M14.**

**Technische Beschreibung**

Besatzlänge H <sub>1</sub>	25 + 15 mm
Gewinde M	M14
Sicherheitsstützring	ja
maximale Drehzahl	6500 min <sup>-1</sup>
Borstenstärke	0,5 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	125 mm

Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Topfbürste