


HOLEX**Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
70X10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574225 70X10
GTIN	4067263934714
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	19 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Bürsten-Ø D ₁	70 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	10 mm

Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste