

**Flächenbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1: 60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574755 60
GTIN	4067263935018
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Flächenbürsten mit **Schaft-Ø 6 mm**.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen oder auf stationären Maschinen. Zum Reinigen und Entgraten kleiner bis mittelgroßer Flächen.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	25 mm
Bürsten-Ø D ₁	60 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Borstenstärke	0,3 mm
maximale Drehzahl	8000 min ⁻¹
Produktart	Pinselfürste

