



Flächenbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	574755 40
GTIN	4067263935001
Artikelklasse	57H

Beschreibung

Ausführung:

Flächenbürsten mit **Schaft-Ø 6 mm**.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen oder auf stationären Maschinen. Zum Reinigen und Entgraten kleiner bis mittelgroßer Flächen.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	20 mm
Borstenstärke	0,3 mm
maximale Drehzahl	10500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	40 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Produktart	Pinselfürste

