


**HOLEX****Schaft-Rundbürste mikroabrasiv, SiC Korn 120, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 70X10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574445 70X10
GTIN	4067263934868
Artikelklasse	57H

**Beschreibung****Ausführung:**

Schleifnylonborsten mit Siliciumcarbid, in Stahlhülse verpresst; **Schaft-Ø 6 mm.**

**Verwendung:**

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Trocken- und Nassfeinschleifen von Alu, Stahl, INOX und Kunststoffen. Maximale Einsatztemperatur 80 °C.

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	70 mm
empfohlene Drehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	20 mm
maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>

Körnung	120
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Produktart	Rundbürste