



## Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm, Typ: 10X80



### Bestelldaten

Bestellnummer	574550 10X80
GTIN	4067263935049
Artikelklasse	57H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm.**

#### Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

### Technische Beschreibung

Zwingenlänge $L_2$	80 mm
Besatzlänge $H_1$	20 mm
Bürsten-Ø $D_1$	12 mm
maximale Drehzahl	10000 min <sup>-1</sup>
Zwingen-Ø $D_2$	10 mm
Gesamtlänge $L$	120 mm
Produktart	Pinselbürste