



Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm, Typ: 10X20



Bestelldaten

Bestellnummer	574550 10X20
GTIN	4067263935056
Artikelklasse	57H

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	12 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Zwingenlänge L ₂	20 mm
Gesamtlänge L	67 mm
Zwingen-Ø D ₂	10 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
Produktart	Pinselbürste