



## Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 36



### Bestelldaten

Bestellnummer	955018 36
GTIN	4067263934950
Artikelklasse	91A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

#### Passend für:

**GARANT Werkstattwägen** mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenstermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Werkstattwagen Nr. 914520 – 914582.

#### Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955018: 1 St.

HOLEX Ring-Maulschlüssel Nr. 613950 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.

HOLEX Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640190 Gr. 1/2: 1 St.

HOLEX Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641020 Gr. 125; 250: je 1 St.

HOLEX Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641320 Gr. 295: 1 St.

HOLEX Kardangelenk 1/2 Zoll Nr. 641620 Gr. 1/2: 1 St.

HOLEX 12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.

HOLEX 12-kant-Einsatz lang 1/2 Zoll Nr. 642520 Gr. 17; 19; 21: je 1 St.

HOLEX Schraubendreher für Schlitz Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5: je 1 St.

HOLEX kurzer Schraubendreher für Schlitz Nr. 664201 Gr. 5,5: 1 St.

HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668401 Gr. 1; 2: je 1 St.

HOLEX kurzer Schraubendreher für Phillips Nr. 668471 Gr. 2: 1 St.

HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 703000 Gr. 180: 1 St.

HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706151 Gr. 250: 1 St.

HOLEX Schlosserhammer Nr. 750125 Gr. 300: 1 St.

## Technische Beschreibung

Tiefe	400 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Tiefe in G	16
Breite	500 mm
Breite in G	20
Ausführung	für Werkstattwagen-Schublade
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
passend für Betriebseinrichtung	Werkstattwagen
Produktart	Hartschaumeinlage

## Zubehör

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613950 10
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613950 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613950 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613950 17
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613950 18
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613950 19
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	613950 5,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613950 7
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613950 8
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640190 1/2
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 125 mm	641020 125

Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 250 mm	641020 250
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641320 295
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641620 1/2
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642120 13
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642120 14
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642120 15
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642120 16
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642120 17
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642120 18
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642120 19
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642120 21
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642120 22
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642120 24
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642520 17
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642520 19
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642520 21
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 3,5 mm	660701 3,5
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 5,5 mm	660701 5,5
Schraubendreher für Schlitz, kurz Schneidenbreite b 5,5 mm	664201 5,5
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 1	668401 1
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 2	668401 2
Schraubendreher für Phillips, kurz Kreuzschlitzgröße 2	668471 2
Vanadium-Kombizange, blank ganze Länge 180 mm	703000 180
Wasserpumpenzange mit Kunststoffüberzug ganze Länge 250 mm	706151 250
Schlosserhammer Gewicht ohne Stiel 300 g	750125 300

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für  
Hartschaum-Sortiment 955018

---

952001 955018