



Flächenbürste Messingdraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	574775 50
GTIN	4067263935032
Artikelklasse	57H

Beschreibung

Ausführung:

Flächenbürsten mit **Schaft-Ø 6 mm**.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen oder auf stationären Maschinen. Zum Reinigen und Entgraten kleiner bis mittelgroßer Flächen.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,2 mm
Bürsten-Ø D ₁	50 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
maximale Drehzahl	10500 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	20 mm
Produktart	Pinselfürste

